

ClickSpeedy対応シリーズ

NSKリアガイド™

シリーズ	外観	区分	ベアリング形式	サイズ												
				09	12	15	17	20	21	25	27	30	35	45	55	65
NH		汎用	AL/AN/ BL/BN/ EM/GM			●		●		●		●	●	●	●	●
NS		コンパクト	AL/CL/ EM/JM			●		●		●		●	●			
LW		幅広	EL				●		●		●		●			
PU		ミニアチュア	AL/AR/ BL/BR/ TR/UR	●	●	●										
PE		ミニアチュア 幅広	AR/BR/ TR/UR	●	●	●										
RA		ローラガイド	AL/AN/ BL/BN/ EM/GM							●		●	●	●		

上記シリーズは、グリース変更・表面処理・潤滑ユニット「NSK K1™」装着等の幅広いオプションに対応致します。

対応オプション

項目	対応内容	項目	対応内容
精度(選択)	精密級 並級	封入潤滑剤(選択)	グリース(AS2, PS2, LR3, NF2) クリーングリース(LG2, LGU) なし(但し 防錆油塗布)
予圧(選択)	微予圧 中予圧		
材料(選択)	特殊高炭素鋼 ステンレス鋼	防塵仕様	ダブルシール プロテクタ ダブルシール+プロテクタ 取付穴用キャップ
表面処理	低温クロムめっき ふっ化低温クロムめっき		
潤滑ユニット	潤滑ユニットNSK K1 食品・医療機用NSK K1		

一部対応していないシリーズ・サイズがあります。詳しくはClick!Speedy上で確認できます。ご不明の場合、NSKにお問い合わせください。

ボールねじ

外観	シリーズ	精度	軸径・リード	外観	シリーズ	精度	軸径・リード
	PSS コンパクトFA 一般用	C5	軸径φ6~25 リード5~60		FA 小型機器用	C3 C5	軸径φ10~32 リード4~50
	USS コンパクトFA 高精度・クリーン用	C3	軸径φ10~15 リード5		SA 工作機械用	C5	軸径φ20~28 リード4~10
	FSS コンパクトFA 搬送用	Ct7	軸径φ12~25 リード10~25		HSA 工作機械用 (HSS軸端加工品)	C5	軸径φ32~50 リード5~20
	MA ミニアチュア・ 小リード	C3	軸径φ4~16 リード1~2.5				

対応オプション

項目	対応内容
ナット方向	フランジ左側/フランジ右側
潤滑剤	グリース(AS2, PS2, LR3, NF2) クリーングリース(LG2, LGU) なし(但し防錆油塗布)*1
表面処理	低温クロムめっき ふっ化低温クロムめっき
給脂部品 (PSS, USS, FSS)	標準型 反転型
潤滑ユニット	潤滑ユニットNSK K1

*1) その他のグリース又は油潤滑でご使用の場合、潤滑ユニットNSK K1を装着する場合は、NSKにお問い合わせください。