

用于晶圆研磨机的内置电机气浮主轴

NSK

高刚性 · 高转速，为晶圆的高效加工做出贡献



产品特征

- ①高刚性
- ②高转速
- ③高效率

为样本过往值1.2倍
(较GBK240R类似品)
为样本过往值1.3倍
(较GBK240R类似品)
搭载IE4等级马达

