



1. ストレージシールの啓動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様				ボールねじ仕様 JIS B 1192-5			
予圧荷重 (基準値)	200 N	許容範囲	1.8 ~ 14.8 N-cm	ナット形式	BSS2530-2E	リード	30
回転速度	100 min ⁻¹	潤滑剤	油: 粘度 ISO VG68	基本動定格荷重 Ca	7490 N	B C D	25.5
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			基本静定格荷重 Coa	14600 N	BCDのリード角	20°32'
使用条件	最大軸方向荷重	最高回転速度	軸取付方法	潤滑剤	グリース	ねじれ方向	右
	N	min ⁻¹				ボール径	3.175
						スパーボール比	1/8
						軸方向すきま	0
						精度等級すきま記号	C5Z
						許容回転数	min ⁻¹ (dn=)
						封入潤滑剤	NSKグリース LR3
承認	検図	設計	製図	貴社 図番		尺度	1:1
						名 番	PSS2530N1D1513
符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者	図番	日付