



LIB製造設備用 NSKリニアガイド™

※LIB=Lithium-ion rechargeable battery

リチウムイオン電池製造に有害な銅及び亜鉛めっきを使用しません



■特長

1. 銅及び亜鉛めっき部品を使用しません
グリースニップル及び締結部品にステンレス材を採用
2. 金属元素フリーグリースを採用
金属元素フリーのNSK LGUグリースを標準採用
3. 装置の長寿命化に対応
潤滑ユニット「NSK K1-L™」、「NSK K1™」の装着により、長期メンテナンスフリーを実現

LIB製造設備用 NSKリニアガイド™


■ ラインナップ

※標準仕様（レール・スライダ：特殊高炭素鋼）


：NH・NS型

※ステンレス仕様（レール・スライダ：ステンレス鋼）

：NH・NS・PU・PE・LU・LE型



NH・NS型



LU・LE型 (PU・PE型は一部異なります)

型 式	サイズ	スライダ形式												部品材料						グリース
														レール スライダ	鋼球	保持プレート・ 保持ワイヤ	シール	ねじ・ニップル	リング・ 押付けワイヤ・ 保護板	
NH	15	○		○			○	○						●標準仕様 特殊高炭素鋼	●標準仕様 軸受鋼	ステンレス	ニトリル系ゴム 芯金ステンレス	ステンレス	(不使用)	LGU グリース
	20	○		○			○	○												
	25	○	○	○	○		○	○												
	30	○	○	○	○		○	○												
NS	15		○			○	○		○					●ステンレス仕様 ステンレス	●ステンレス仕様 ステンレス	ステンレス	ニトリル系ゴム 芯金ステンレス	ステンレス	(不使用)	
	20		○			○	○		○											
	25		○			○	○		○											
	30		○			○	○		○											
	35		○			○	○		○											
PU	09										○		○	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ニトリル系ゴム 芯金ステンレス	ステンレス	ステンレス	
	12										○		○							
	15		○		○															
PE	09										○		○							
	12										○		○							
	15										○		○							
LU	09										○	○		ステンレス	ステンレス	ステンレス	ニトリル系ゴム 芯金ステンレス	ステンレス	ステンレス	
	12										○	○								
	15		○		○															
LE	09										○	○								
	12										○									
	15										○									

注1) PU・PE、LU・LE型はステンレス仕様のみとなります。

注2) NH・NS型はグリースニップル付きが標準となりますが、メンテナンス時の金属粉発生にご注意ください。

注3) PU・PE、LU・LE型はグリースニップル無しが標準です。

■ 高温・ドライなど特殊環境用はオプションにて対応いたします。

※レール・スライダ・鋼球：ステンレス

※エンドキャップ：ステンレス

※シール：耐熱シール（フッ素系ゴム）

※潤滑：耐熱グリース

詳細につきましてはNSKにご相談ください。

お客様ご相談室「コールセンター」

☎0120-502-260

www.nsk.com

お問い合わせは、下記の販売店またはNSKへ



無断転載を禁ずる

このカタログの内容については、技術の進歩及び改良に対応するため製品の外観、仕様などは予告なしに変更することがあります。なお、カタログの制作には正確を期するために細心の注意を払いましたが、誤記脱漏による損害については責任を負いかねます。

この印刷物は環境に配慮した用紙・印刷方法を採用しています。

CAT. No.JSP-101129b 2023 Z-9 ©日本精工株式会社 2010年11月初版発行